

Engångs-

SUV-1D-B

Claritron

Videocystoskop

Innovativt med insikt

Sugkanal med sugventil!


Skopet har en separat sugventil för snabb evakuering av urinblåsan. Inget behov av kranar eller liknande på arbetskanalen.

Arbetskanal:


6.6Fr (Φ2.2mm)

Bättre åtkomst!

Skaftet kan roteras $\pm 60^\circ$ vilket förbättrar ergonomin och åtkomsten i hela urinblåsan.



ENH/S-S1



ENH/S-S2


Förbättrad synlighet av ytliga blod-kärl och strukturer i slemhinnan kan förbättra diagnostiken av cancer i urinblåsan med funktionen ENH.

Avböjning 220° Upp/Ner

Cystoskopet har en avböjning på 220° upp och ner vilket ger optimal visualisering av hela urinblåsan.

Bildvinkel: 120°

En 120° bred bildvinkel ger användaren en bättre visualisering.



Rotaterbar anslutningskabel.

Anslutningskabeln kan roteras för bästa ergonomi för användaren både vid stående och sittande position.

Optioner: (Beställs separat)

80460



39mm

T-001



41mm

Y-001



84mm

Ytterhölje med fördelar

Tunnt, smidigt och kraftigt ytterhölje hjälper användaren att enkelt föra in skopet och navigera i urethra och urinblåsan.


Passiv avböjning

Hela urinblåsan kan enkelt undersökas.

Det finns tre olika ansatser beroende på användningsområde, som ger en fast montering av laserfiber och reducerar läckage.


Kraftfull bildbearbetning

Se bättre



Kantstruktur- och kapillär bildförstärkning för att underlätta diagnos av urinblåsecancer tack vare förbättrad synlighet av kärlstrukturerna.

Med **Scivita** får man en högupplöst digital bild utan distortion även på en **32-tums** monitor.



Processorn är kompatibel med de flesta monitorerna på marknaden, vi rekommenderar att en 32" monitor används.

Alltid klar att användas


- Plug and play. Klar att användas direkt.
- Höger eller vänsterhänt har ingen betydelse.
- Ingen korskontaminering.
- Inga desinfektions- eller reparationskostnader.
- Unik sugventil- snabbare undersökning.
- Spara tid på efterbehandling och test av skop.

Scivita Medical tar miljöhänsyn med en förpackning som enkelt kan återvinnas.



SPECIFIKATIONER

SUV-1D-B



Artikelnummer	SUV-1D-B
Ytterdiameter	Ø5.4mm
Arbetslängd	380mm
Arbetskanalens diameter	Ø2.2mm
Bildvinkel	120°
Skärpedjup	0.5~120mm
Avvinkling (deflektion)	Up: 220°, Down: 220°

SPECIFIKATIONER

PROCESSOR



Artikelnummer	HDVS-S100A
Storlek	300mm x 225mm x 57mm
Vikt	2.5 Kg
Nätanslutningsbehov	100-240V
Utgångar	DVI*1、SDI*2
Interface	Pedal och USB

TILLBEHÖR (optioner)

Ansats	80460	39mm
	T-001	41mm
	Y-001	84mm
Pedal	KF2 1S-MED GP25	



KUNGSHUSEN

Kungshusen Medicinska AB
Box 94
647 22 Mariefred

☎ +46-159-12020
 🌐 www.kungshusen.se
 ✉ info@kungshusen.se (för mer information)
 ✉ order@kungshusen.se (för beställning)

Tillverkare:

**SCIVITA MEDICAL TECHNOLOGY
CO.LTD.**



Scivita Medical

www.scivitamedical.com